

T utični spoj

QST-V0-4

Broj artikla: 132896

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 2,8 mm |
| Test na vatrootpornost | UL94 V-0 (kučište) UL94 V-0 (otpuštajući prsten) |
| Oblik | T oblik |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 9,6 g |
| Pneumatski priključak 1 | za gubljivu cijev vanjskog promjera 4 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za gubljivu cijev vanjskog promjera 4 mm |
| Boja, prsten za otpuštanje | crno |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | PBT |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući Mjed |