


# Stezni modul EV-20/120-5

Broj artikla: 13292

FESTO

s povratnom funkcijom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Pritezna ploha	20x120
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	2 ... 6 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-20 ... 40 °C
Težina proizvoda	190 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material membrane	TPE-U(PU)