


Otpor kočenja CACR-LE2-100-W500

Broj artikla: 1336615

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	500
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija okomito
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	1.800 Ws
Snaga kod 35% ED i 20°C	500 W
Nazivna snaga, otpor kočenja	200 W
Rated output, braking resistor at 380 V	150 W
Rated output, braking resistor at 780 V	120 W
Veličina otpora	100 Ohm
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	550 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno