

Stezni tuljak EAMH-50-5-C13.6-P

Broj artikla: 1354092

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Veličina | 50 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 0,39 kgmm ² |
| Težina proizvoda | 20 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |