

# Stezni tuljak EAMH-50-8-C13.6-P

Broj artikla: 1354094

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,35 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	16 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno