

# Stezni tuljak EAMH-86-11-C27.3-P

Broj artikla: 1354101

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	10,1 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	119 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno