


Kutnik za pričvršćenje PAML-MB-90-HP3

Broj artikla: 1367323

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	90
Nazivni promjer DN	36
Serijski broj	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski tlak	0 ... 50 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	300 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material module connector	Aluminijska legura za gnječenje
Material screws	Nehrđajući čelik
Material bracket	Aluminijska legura za gnječenje