


Višestruka utična spojka KM-22-B

Broj artikla: 13694

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Veličina pakiranja	1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure	-13,775 ... 116 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. Broj priključaka	22
Pneumatski priključak	za gibljivu cijev vanjskog promjera 3 mm za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno