



# Usisna zdjelica komplet VAS-8-M5-SI-B

Broj artikla: 1377781

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Kompenzacije visine usisne čašice       | 0,9 mm  |
| Nazivni promjer                         | 2 mm  |
| Promjer usisne zdjelice                 | 8 mm  |
| Volumen usisne zdjelice                 | 0,095 cm <sup>3</sup>                             |
| Položaj priključka                      | gore  |
| Položaj ugradnje                        | proizvoljno                                       |
| Oblik usisnika                          | okrugli plosnati                                  |
| Operating pressure MPa                  | -0,095 ... 0 MPa                                  |
| Pogonski tlak                           | -0,95 ... 0 bar                                   |
| Operating pressure                      | -13,775 ... 0 psi                                 |
| Nominal operating pressure              | -0,07 MPa   |
| Nazivni pogonski tlak                   | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)        | -10,15 psi  |
| Pogonski medij                          | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK          | 2 - umjerena otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III                                |
| Sigurnost hrane                         | Vidi dodatne informacije                          |
| Temperatura okoline                     | -40 ... 200 °C                                    |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 2,6 N   |
| Težina proizvoda                        | 2 g   |
| Vrsta pričvršćenja                      | preko vakuumnog priključka                        |
| Vakuumski priključak                    | M5  |
| Boja                                    | transparentno                                     |
| Tvrdoća po Shoreu                       | 60 +/- 5  |
| Material of threaded plug               | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Materijal - napomena                    | RoHS sukladno                                     |
| Material suction cup                    | VMQ (silikon)                                     |