

Usisna zdjelica komplet VASB-30-1/8-PUR-B

Broj artikla: 1395690

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kompenzacije visine usisne čašice	13,9 mm
Nazivni promjer	3 mm
Promjer usisne zdjelice	30 mm
Volumen usisne zdjelice	6,18 cm ³
Efektivni promjer usisavanja	24,8 mm
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	34 N
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	G1/8
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Mjed
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	PUR