


# Komandni modul FSSC-12

Broj artikla: 13985

FESTO

Pneumatski upravljač za Quickstepper, s ručnim upravljanjem za brzo i sigurno aktiviranje.

Napušten tip. Isporuka do 2009.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Konstruktivna struktura	Koračna sklopka kumulativna
Potvrda tlaka isključivanja	$\leq 0,5$ bar
Potvrda proradnog tlaka	$\geq 1,5$ bar
Pogonski tlak	2 ... 6 bar
Normalni nazivni protok	60 l/min
Min. duljina impulsa potvrde	50 ms
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 $\mu$ m
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Težina proizvoda	450 g
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	ABS