


Ploča za ulančavanje NAV-1/4-NPT-1C

Broj artikla: 13998

FESTO

sa slikom rupa prema DIN ISO 5599/1, za sklop podnožja, priključci dolje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	110 mm
Pogonski tlak	16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	NPT1/8-27
Priključak, upravljački zrak 14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 4	NPT1/4-18