


# Ploča za ulančavanje NAV-1/2-NPT-3C

Broj artikla: 13999

FESTO

sa slikom rupa prema DIN ISO 5599/1, za sklop podnožja, priključci dolje.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	190 mm
Pogonski tlak	16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	NPT1/8-27
Priključak, upravljački zrak 14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 4	NPT1/2-14