


Utičnica MSSD-E

Broj artikla: 14098

FESTO

za magnetne svitke i ventile, raspored priključka za ventile JMEH, MEH i MOEH.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	8 g
Električni priključak 1	Kutna utičnica, kvadratni oblik, 3-pin, Tip C
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 300 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	6 A
Navojni spoj kabela	Pg7
Promjer kabela	6 ... 8 mm
Presjek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Material seals	NBR