

Kompaktni cilindar DPCS-20-5-P

Broj artikla: 1446003
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,14 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	133 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	189 N
Pokretna masa	28 g
Težina proizvoda	82,5 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom s navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje