


Priključna ploča PAML-CP-90-HP3-G114

Broj artikla: 1448978

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	90
Nazivni promjer DN	36
Serijski broj	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski tlak	0 ... 50 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	500 g
Pneumatski priključak 1	G1 1/4
Pneumatski priključak 2	G1 1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR
Material screws	Nehrdajući čelik