


Aksijalni komplet EAMM-A-E32-67A

Broj artikla: 1454246

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|---------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 7,5 Nm |
| Težina proizvoda | 380 g |
| Kod sučelja, pogon | E32 |
| Cod sučelja, Motor in | 67A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |