



Cilindar hidraulične kočnice YDR-32-60

Broj artikla: 14903

FESTO

cilindrična izvedba.

Kod kratkotrajno uvučene klipnjače (<30s) vrijeme povrata iznosi 0,4 sekunde . Kod dugotrajno uvučene klipnjače (<6h) vrijeme povrata iznosi do 1 sekunde .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Hod	60 mm
Prigušivanje	podesivo tvrda karakteristika
Vrijeme povrata, kratko	0,4 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Temperatura okoline	0 ... 80 °C
Maks. primljena energija po hodu	384 J
Maks. primljena energija po satu	130.000 J
Maks. preostala energija	2 J
Težina proizvoda	1.600 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Čelik pocinčano