


# Standardni cilindar DNU-63- -PPV-A-S6

Broj artikla: 14922

FESTO

prema ISO 15552, s profilnom cilindarskom cijevi, za prepoznavanje pozicije, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja.  
Napušten tip. Isporuka do 2008.



Prikaz prmjera



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrijednost                                      |
|--|---|
| Hod                                      | 1 ... 2.000 mm                                  |
| Promjer klipa                            | 63 mm   |
| Navoj klipnjače                          | M16x1,5   |
| Prigušivanje                             | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje                         | proizvoljno                                     |
| Odgovara normi                           | ISO 6431  |
| Kraj klipnjače                           | Vanjski navoj                                   |
| Konstruktivna struktura                  | Klip<br>Klipnjača                               |
| Prepoznavanje pozicije                   | za beskontaktni prekidač                        |
| Varijante                                | S6: Toplootporne brtve maks.150 °C              |
| Pogonski tlak                            | 0,4 ... 12 bar                                  |
| Način funkcioniranja                     | dvoradno  |
| Pogonski medij                           | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen             |
| Klasa korozione otpornosti KBK           | 2   |
| Temperatura okoline                      | 0 ... 120 °C                                    |
| Dozvola                                  | Germanischer Lloyd                              |
| Duljina prigušivanja                     | 23 mm   |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje     | 1.601 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje    | 1.761 N   |
| Prirast težine po 10 mm hoda             | 57 g  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm             | 1.674 g   |
| Vrsta pričvršćenja                       | s priborom                                      |
| Pneumatski priključak                    | G3/8  |
| Informacija o materijalu, poklopac       | Aluminij  |
| Informacija o materijalu, brtve          | TPE-U(PU)                                       |
| Informacija o materijalu, klipnjača      | visokolegirani čelik                            |
| Informacija o materijalu, cijev cilindra | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano   |