


Kumulativni brojač PZA-A-B

Broj artikla: 14992

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	mehaničko brojilo odvijanja s pneumatskim pogonom
Vrsta resetiranja	Ručna tipka ili pneumatski signal
Pokaz	6-znamenkasto
Pad tlaka, pogon	0,2 ± 0,1 bar
Pad tlaka, povrat	0,15 ± 0,1 bar
Proradni tlak, pogon	0,6 ± 0,2 bar
Proradni tlak, povrat	0,6 ± 0,2 bar
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Min. tlak povrata na početak	2 bar
Min. trajanje impulsa, pogon	10 ms
Min. trajanje impulsa, povrat	180 ms
Min. trajanje pauza, pogon	15 ms
Min. trajanje pauza, povrat	50 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	155 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Material housing	ABS