

# Beskontaktni prekidač SMEO-4U-K-LED 230


Broj artikla: 150011

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s Reedovim kontaktom i svjetlećom diodom, bez kompleta za pričvršćenje.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	DIN EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno bez funkcije LED-a
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	≤ 2 ms
Isklopno vrijeme	0,05 ms
Maks. uklopna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja AC	250 mA
Maks. izlazna struja DC	120 mA
Maks. uklopna snaga AC	10 VA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Pad napona	≤ 4,5 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pritezni moment	0,8 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g
Material housing	PET TPE-O
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3