

T spoj savitljivih cijevi T-PK-6

Broj artikla: 150015

FESTO

s nasadnim priključcima



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5,3 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	POM