

Zakretni pogon DRQ-40- -90-PPVJ-A

Broj artikla: 150180
Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prigonom s kompenzacijom zračnosti.

Varijanta s izborom zakretnog kuta od 0 do 89 stupnjeva.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Kut prigušivanja	96 deg
Područje namještanja kuta zakretanja obostrano	-4 /+ 5 deg
Kut zakretanja	90 deg
Prigušivanje	Pneumatsko prigušivanje, podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara	2,2 Hz
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Teorijski zakretni moment kod 6 bara	9 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,005 kgm ²
Težina proizvoda	2.900 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za kaljenje
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)