

Cilindar s vlačnom motkom

DNG-2 1/2"- -PPV-A

Broj artikla: 150273

FESTO

zasnovano na ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, za beskontaktno očitavanje, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 1 ... 2.000 mm |
| Promjer klipa | 2 1/2" |
| Zasnovano na normi | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Pogonski tlak | 0,6 ... 12 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Duljina prigušivanja | 32 mm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 1.682 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 1.870 N |
| Pneumatski priključak | NPT3/8-18 |