


Uložni cilindar EGZ-10-5

Broj artikla: 15036

FESTO

s prolaznim vanjskim navojem uzduž cijelog kućišta cilindra.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Promjer klipa	10 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozije otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42 N
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem s kontramaticom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Mjed poniklano
Material piston rod	visokolegirani čelik