



Beskontaktni prekidač SIEN-M12B-PS-K-L

Broj artikla: 150402

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	2 mm
Osiguran uklopni razmak	1,62 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,6 Bakar = 0,3 Mjed = 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja kod konstantnih uvjeta	0,1 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Histereza	≤ 0,18 mm
Maks. uklopna frekvencija	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	± 10%
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M12x1
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	110 g
Material housing	Mjed PBTP poniklano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L