

Beskontaktni prekidač SIEH-M12B-NO-K-L

Broj artikla: 150452

FESTO

induktivno, s velikim sklopnim razmakom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	4 mm
Osiguran uklopni razmak	3,24 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mjed = 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja kod konstantnih uvjeta	0,2 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Histereza	≤ 0,36 mm
Maks. uklopna frekvencija	2.500 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	± 10%
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M12
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	110 g
Material housing	Mjed PBTP poniklano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L