

# Beskontaktni prekidač SIEH-M18B-PS-S-L

Broj artikla: 150459

FESTO

induktivno, s velikim sklopnim razmakom



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Odgovara normi   | EN 60947-5-2  |
| Dozvola  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)   |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | prema EU-EMV-smjernici  |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno   |
| Nominalni uklopni razmak                               | 8 mm  |
| Osiguran uklopni razmak                                | 6,48 mm   |
| Faktori redukcije                                      | Aluminij = 0,35<br>Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,7<br>Bakar = 0,3<br>Mjed = 0,4<br>Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline                                    | -25 ... 70 °C   |
| Točnost ponavljanja                                    | 0,4 mm  |
| Uklopni izlaz  | PNP   |
| Funkcija sklopnog elementa                             | Uklopnik  |
| Histereza  | ≤ 0,88 mm   |
| Maks. uklopna frekvencija                              | 1.500 Hz  |
| Maks. izlazna struja                                   | 200 mA  |
| Pad napona   | ≤ 2 V   |
| Otpornost na kratki spoj                               | u taktu   |
| Područje pogonskog napona DC                           | 10 ... 30 V   |
| Preostala valovitost                                   | +/- 20 %  |
| Struja praznog hoda                                    | ≤ 10 mA   |
| Zaštita od zamjene polova                              | za sve električne priključke  |
| Električni priključak                                  | 3-polni<br>M12x1<br>Utikači   |
| Veličina   | M18   |
| Vrsta pričvršćenja                                     | s kontramaticom   |
| Pritezni moment  | 20 Nm   |
| Način ugradnje   | poravnano   |
| Težina proizvoda                                       | 43 g  |
| Material housing                                       | Mjed<br>PBTP<br>poniklano   |
| Indikacija stanja sklapanja                            | LED žuti  |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 70 °C  |
| Mehanička zaštita                                      | IP67  |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 0,8 kV  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3   |