



# Beskontaktni prekidač SIES-V3B-NS-S-L

Broj artikla: 150490

FESTO

induktivno, poseban oblik.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	2 mm
Osiguran uklopni razmak	1,6 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,45 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Točnost ponavljanja	0,1 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija	1.200 Hz
Maks. uklopna frekvencija DC	1.200 Hz
Maks. izlazna struja u ovisnosti o temperaturi	200 mA kod $\leq 50$ °C 150 mA kod $\leq 85$ °C
Pad napona	3,2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	$\leq 30$ mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikači
Veličina	15x20x30 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	120 g
Material housing	Cinkov tlačni ljev
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L