


Prigušno-povratni ventil VFOF-LE-H-G14-Q8

Broj artikla: 1505391
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Imbus
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	650 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	300 ... 650 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zakretljivost	360 deg/nije dozvoljena trajna zakretljivost
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 → 0 bara	1.100 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 → 0 bara	460 ... 540 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni moment pritezanja	11 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	1,5 Nm
Težina proizvoda	32,9 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje
Material sleeve	Aluminijska legura za gnječenje
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mjed