


Stezni modul EV-20-4

Broj artikla: 150683

FESTO

s povratnom funkcijom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	4 mm
Pritezna ploha	Ø 20
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni
Operating pressure MPa	≤ 0,6 MPa
Pogonski tlak	≤ 6 bar
Operating pressure	≤ 87 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 40 °C
Težina proizvoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M3
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material membrane	TPE-U(PU)