


Prigušno-povratni ventil GRLA-M5-PK-3-B

Broj artikla: 151161

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	M5
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	83 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	72 ... 83 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	120 ... 140 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nazivni promjer	2 mm
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	10 g
Material of threaded plug	poniklano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mjed
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev