


Zakretna prirubnica SNGL-125

Broj artikla: 151533
Proizvod u napuštanju

FESTO

za cilindre DNG, DNGU, odgovarajuće ležajno postolje LSNG, LSNSG.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	125
Odgovara normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	1.433 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, pričvršćenje	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ležaj	Plastika
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano