


# Prigušno-povratni ventil GRLA-3/8-NPT-B

Broj artikla: 151555

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,3 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje
Material adjusting screw	Mjed
Material nut	Aluminijska legura za gnječenje
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev