

Prigušno-povratni ventil GRLA-1/2-NPT-B

Broj artikla: 151559

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje
Material nut	Aluminijska legura za gnječenje