


Prigušno-povratni ventil GRLZ-1/8-NPT-RS-B

Broj artikla: 151564

FESTO

za prigušivanje dolaznog zraka, sa zakretnim priključkom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Temperatura medija	-10 ... 60 °C