

Cilindar s vlačnom motkom


DNG-6"-8"-PPV-A

Broj artikla: 151654

FESTO

zasnovano na ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, za beskontaktno očitavanje, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 8 " |
| Promjer klipa | 6 " |
| Navoj klipnjače | UNF1 1/2-12 |
| Zasnovano na normi | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Pogonski tlak | 8,7 ... 145 Psi |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura okoline | -4 ... 176 °F |
| Duljina prigušivanja | 1,57 " |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 2.543 lbf |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 2.712 lbf |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 6,7 oz |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 609 oz |
| Pneumatski priključak | NPT3/4-14 |