



# Beskontaktni prekidač SMEO-1-S6-C

Broj artikla: 151673

FESTO

s Reedovim kontaktom, bez kompleta za pričvršćenje, toplootporna izvedba.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Odgovara normi	EN 60947-5-2
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-50 ... 120 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	0,5 ms
Isklopno vrijeme	0,03 ms
Maks. uklopna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopna snaga AC	40 VA
Maks. uklopna snaga DC	40 W
Pad napona	$\leq 0$ V
Preostala struja	0 mA
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 200 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	TPE-S
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pritezni moment	2,9 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	100 g
Boja, kućište	crno
Material housing	Epoksidna smola PC PET

Svojstvo	Vrijednost
	Čelik TPE-O Cinkov tlačni lijev
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 120 °C
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	250 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3