


Svjetlosna brtva MV-LD-230

Broj artikla: 151716

FESTO

za magnetne ventile MV.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Težina proizvoda	1,6 g
Električni priključak	četverokutni oblik MSV prema DIN EN 175301-803 Dizajn B
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Nazivna snaga svjetleće brtve	0,33 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Stupanj onečišćenja	3
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)