

# Utikač spojke KSS6-1/4-A

Broj artikla: 151779  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu spojku savitljivih cijevi,  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Nazivni promjer                                 | 7,85 mm   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar                                |
| Normalni nazivni protok                         | 1.611 l/min                                     |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C                                   |
| Dozvola   | BIA<br>TÜV                                      |
| Nazivni moment pritezanja                       | 9,5 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja        | ± 15 %  |
| Težina proizvoda                                | 20 g  |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj G1/4                              |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |