


# L priključak

## LJK-1/4-I/I

Broj artikla: 151785

FESTO

s bočnim priključkom za zrak za vakuumsku usisnu zdjelicu, okretan za 360 °



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	50 g
Pričvršćenje usisne zdjelice	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4