

# Standardni cilindar DNG-320- -PPV-A-S3

Broj artikla: 151899  
Proizvod u napuštanju

FESTO

prema ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, za beskontaktno očitavanje, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrijednost  |
|--|---|
| Hod                                      | 1 ... 2.000 mm  |
| Promjer klipa                            | 320 mm  |
| Navoj klipnjače                          | M48x2   |
| Prigušivanje                             | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo   |
| Položaj ugradnje                         | proizvoljno   |
| Odgovara normi                           | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)   |
| Kraj klipnjače                           | Vanjski navoj   |
| Konstruktivna struktura                  | Klip<br>Klipnjača   |
| Prepoznavanje pozicije                   | za beskontaktni prekidač  |
| Varijante                                | Cilindar s korozivno i kiselinski otpornom klipnjačom, maticom klipnjače od nehrđajućeg čelika, ostrugačem od FKM |
| Pogonski tlak                            | 0,6 ... 10 bar  |
| Način funkcioniranja                     | dvoradno  |
| Pogonski medij                           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja      | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)   |
| Klasa korozione otpornosti KBK           | 2   |
| Temperatura okoline                      | -20 ... 80 °C   |
| Dozvola                                  | Germanischer Lloyd  |
| Duljina prigušivanja                     | 66 mm   |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje     | 46.380 N  |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje    | 48.250 N  |
| Prirast težine po 10 mm hoda             | 570 g   |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm             | 53.200 g  |
| Vrsta pričvršćenja                       | s priborom  |
| Pneumatski priključak                    | G1  |
| Informacija o materijalu, poklopac       | Aluminijski lijev   |
| Informacija o materijalu, brtve          | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Informacija o materijalu, klipnjača      | visokolegirani čelik  |
| Informacija o materijalu, cijev cilindra | visokolegirani čelik  |