


Linearni pogon DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

Broj artikla: 15232

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, s magnetskom spojkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,04 ... 157 "
Promjer klipa	1 5/8"
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Vodilica	Klizna vodilica
Princip povodnika	zatvaranje uzdužnom silom (magnet)
Pogonski tlak	1,3 ... 7 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	23 mm
Pneumatski priključak	1/4 NPT