

Višestruka utičnica KDVF6-12

Broj artikla: 152510

FESTO

za višestruko spajanje savitljivih cijevi od plastičnih savitljivih cijevi NW 6.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	6 mm
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. Broj priključaka	12
Pneumatski priključak	PK-6
Boja	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno