

Plastična savitljiva cijev PAN-6X1-SI

Broj artikla: 152699

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, CN i CK poliamidni priključci, poliamid (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	6 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	32 mm
Unutarnji promjer	4 mm
Min. radijus savijanja	14 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,9 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 275,5 psi
Dozvola	TÜV
Maritime classification	see certificate
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,016 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A