

# Utični priključak QSM-M3-4-I

Broj artikla: 153314

★ Osnovni proizvodni program

Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                     |
|---|--|
| Veličina  | Mini   |
| Nazivni promjer                                 | 1,5 mm   |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Brtveni prsten                                 |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                    |
| Oblik   | Ravni oblik                                    |
| Veličina pakiranja                              | 10   |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa                             |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi                             |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa                             |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 14 bar                               |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi                            |
| Maritime classification                         | see certificate                                |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                           |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 80 °C                                  |
| Nazivni moment pritezanja                       | 0,48 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja        | ± 55 %   |
| Težina proizvoda                                | 2,2 g  |
| Vrsta pričvršćenja                              | Internal hexagon A/F 1.5                       |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj M3                               |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm       |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | plavo  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                  |
| Material housing                                | Steel, nickel-plated                           |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući               |