

# Utični priključak QSMP-M6X0.75-4

Broj artikla: 153320

FESTO

Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Veličina  | Mini  |
| Nazivni promjer                                 | 2,5 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Brtveni prsten                                  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                     |
| Oblik   | Ravni oblik                                     |
| Veličina pakiranja                              | 10  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                             |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa                              |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi                              |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa                              |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 14 bar                                |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi                             |
| Maritime classification                         | see certificate                                 |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 80 °C                                   |
| Težina proizvoda                                | 2,7 g   |
| Vrsta pričvršćenja                              | Internal hex A/F 2.5                            |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj M6x0,75                           |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm        |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | plavo   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |
| Material housing                                | Mjed poniklana                                  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući                |