

Utični spoj QSM-3

Broj artikla: 153323

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | Mini |
| Nazivni promjer | 1,9 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 1,5 g |
| Pneumatski priključak 1 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 3 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 3 mm |
| Boja, prsten za otpuštanje | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |