

# Kuglasta slavina QH-QS-6-1/8

Broj artikla: 153487

FESTO

with QS push-in connector.  
Ovaj tip prikladan je za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilno
Pneumatski priključak 1	R1/8
Pneumatski priključak 2	QS-6
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok	560 l/min
Nazivni promjer	2,5 mm
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Princip brtvljenja	mekano
Konstruktivna struktura	Kuglasta slavina
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	15 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno