

# Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka LRL-1/4-QS-10

Broj artikla: 153506

FESTO

bez manometra, s vanjskim navojem i QS-utičnim priključkom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Funkcija kontrolera                 | Diferencijalni tlak konstantan s karakteristikom povratne struje         |
| Pneumatski priključak 1             | G1/4   |
| Pneumatski priključak 2             | QS-10  |
| Vrsta pričvršćenja                  | na uvrtanje  |
| Nazivni protok otvoren              | 269 l/min  |
| Područje regulacije tlaka           | 2 ... 6 bar  |
| Ulazni tlak 1 Mpa                   | 0 ... 0,9 MPa  |
| Ulazni tlak 1                       | 0 ... 9 bar  |
| Ulazni tlak 1 psi                   | 0 ... 130,5 psi  |
| Temperatura okoline                 | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                    | PBT ojačan   |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]                           |
| Osiguranje aktiviranja              | Narovašeni vijak s kontramaticom   |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno  |
| Konstruktivna struktura             | direktno upravljani klipni regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka |
| Nazivni protok zatvoren             | 262 l/min  |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                        |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Težina proizvoda                    | 42 g   |
| Material of threaded plug           | Mjed poniklana   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material of threaded seal           | PTFE   |